

ชื่อย่อ **EAMC-56-58-24-25**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 558316

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	24 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	25 mm
ขนาด	56
ความยาวรวม	58 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5500 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	128 kgmm <sup>2</sup>
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	60 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	265 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS