

ผู้จัดจำหน่ายหลายราย NPQM-LFK-G18-Q6-P10

หมายเลขชิ้นส่วน: 558838

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	ค่าเริ่มต้น
ความกว้างปรกติ	5 mm
ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว	แหวนปิดผนึก
ออกแบบ	รูปทรง L, 2 ทน, เตารีด F
ขนาดบรรจุ	10
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	กด-ปลอย เป็นหลัก
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่สมบูรณ์	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่หมด	-13.775 psi...232 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-20 °C...70 °C
แรงบิดกระชับที่กำหนด	6 Nm
ความทนทานต่อแรงบิดกระชับเล็กน้อย	± 20 %
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	46 g
ประเภทของวัสดุ	ประแจเหล็กเหล็ย, ขนาด SW4
ข้อต่อลม 1	เกลียวนอก G1/8
ข้อต่อลม 2	สำหรับท่อลมด้านนอก Ø 6 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิเกิล
สกรูกลวงวัสดุ	ทองเหลืองชุบนิเกิล
ซีลทอวัสดุ	NBR