


โมดูลเชื่อมต่อไฟฟ้า VMPAL-EVAP-10-2-4

หมายเลขชิ้นส่วน: 560968

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาดวาลว	10 mm
จำนวนตำแหน่งวาลวสูงสุด	4
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาลวสูงสุด	8
ฟังก์ชันบูรณาการ	การกำหนดรหัสสีของฟังก์ชันวาลว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK	3 - ค่าการกักกรอนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	29 g
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS