


# แผ่นเชื่อมต่อ VMPAL-AP-4X10-QS1/4"-2

หมายเลขชิ้นส่วน: 561096

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
กว้าง	42.8 mm
ระยะเวลา	107.3 mm
ขวาง	10.7 mm
ขนาดวาล์ว	10 mm
จำนวนตำแหน่งวาล์วสูงสุด	4
ทิศทางการไหล	ย้อนกลับได้
การออกแบบวาล์วเทอร์มินอล	ขนาดวาล์วสามารถผสมได้
จำนวนคอยล์โซลินอยด์วาล์วสูงสุด	8
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
ไฟลัดความดัน	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	110 g
ขอตอลม 2	สำหรับท่อนอก Ø 1/4" "
ขอตอลม 4	สำหรับท่อนอก Ø 1/4" "
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุแผ่นเชื่อมต่อ	PA เสริมแรง