

ไทลอต VMPAL-ZAS-365

หมายเลขชิ้นส่วน: 561125

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|-----------------------------|
| ระยะเวลา | 365 mm |
| ขนาดบรรจุ | 3 |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 3 - ค่าการกัดกร่อนสูง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| แรงบิดกระชับสูงสุด | 1.7 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 246 g |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุกันรัด | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |