

# ปลั๊ก NECU-S-M12G3-HX

หมายเลขชิ้นส่วน: 562027

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า   |
|--|--|
| ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน                   | EN61076-2-101<br>EN 61984                            |
| อนุญาต                                 | c UL เรจา - ได้รับการยอมรับ (OL)                     |
| ความถี่ในการเชื่อมต่อ                  | 3  |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 17.5 g   |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า                      | 3 พิน<br>A-Coded<br>M12x1<br>ขั้วต่อตรง / ฉนวนตัวผู้ |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC            | 0 V...32 V   |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC            | 0 V...32 V   |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                     | 4 A  |
| ตัวต้านทานไฟกระชาก                     | 0.8 kV   |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต | 2.9 mm...5.1 mm                                      |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเดี่ยว             | 0.1 mm   |
| เส้นผ่าศูนย์กลางสาย                    | 0.9 mm...1.6 mm                                      |
| หน้าตัดการเชื่อมต่อ                    | 0.14 mm <sup>2</sup> ...0.34 mm <sup>2</sup>         |
| ระดับการป้องกัน                        | IP65<br>IP67   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -25 °C...85 °C                                       |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L                                       |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                               |
| ระดับมลพิษ                             | 3  |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | PA<br>สังกะสีหล่อ<br>ชุบนิเกิล                       |
| ลือคสกรูวัสดุ                          | สังกะสีหล่อ, ชุบนิเกิล                               |
| ซีลวัสดุ                               | FPM<br>บรืสุท์                                       |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ                   | ปิดทอง   |
| ปลอกหุ้มฉนวนที่อนุญาต                  | PP<br>พีวีซี<br>TPE-E                                |