

Control block CPX-CM-HPP

หมายเลขชิ้นส่วน: 562214

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	140 g
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่งไฟฟ้าแรงต่ำของสหภาพยุโรป
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
การชัฟฟอทเมื่อไฟดับ	10 ms
จำนวนแกนทั้งหมด	4
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	50 มม. x 107 มม. x 55 มม
อินเทอร์เฟซการควบคุม	สามารถโดยสารรถประจำทาง
อินเทอร์เฟซ fieldbus	1 ซ็อกเก็ต M9, 5 ขา
การวินิจฉัยเฉพาะอุปกรณ์	การวินิจฉัยเชิงช่องสัญญาณและโมดูล แรงดันไฟตก/โมดูลลัดวงจร หน่วยความจำการวินิจฉัย
รองรับการกำหนดค่า	เทอร์มินัลพกพว MMI
การกำหนดพารามิเตอร์	กำหนดช่อง ตัวแปรของระบบ
อัตราบอด	1Mbps
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	18 V...30 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
มาตรฐาน	FHPP
การใช้พลังงานของตัวเองที่แรงดันไฟฟ้าใช้งานเล็กน้อย	พิมพ. 80mA
ปริมาณ address สูงสุดของเอาท์พุท	32 Byte
ปริมาณ address สูงสุดของอินพุท	32 Byte
เฉพาะผลิตภัณฑ์จอแสดงผล LED	ขอผิดพลาด PL: การจ่ายโหลด
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง PC