

Blanking plug QSPC10

หมายเลขชิ้นส่วน: 562243

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	ค่าเริ่มต้น
ออกแบบ	แบบตรง
ขนาดบรรจุ	10
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	0 psi...116 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:...]]
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	0 - ไม่มีความเครียดจากการกัดกร่อน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.4 g
ประเภทของรัด	หมุดยึด
ข้อต่อลม 1	ตลับ 10 มม.
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ปลั๊กตาบอดวัสดุ	POM
วัสดุโอริง	NBR