



# ขั้วต่อสวมเร็วแบบตัว T NEDU-M12D4-M12T4-IS

หมายเลขชิ้นส่วน: 562248

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN61076-2-101
ป้องกันการระเบิด	หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX)
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	100
ประเภทของรีด	ขันสกรูได้
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	25.5 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 ขา / 4 ขา / 4 ขา A-Coding / A-Coding / A-Coding ช็อกเก็ต / ช็อกเก็ต / ปลั๊ก M12x1 / M12x1 / M12x1
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	3 - ค่าการกัดกร่อนสูง
วัสดุที่อยู่อาศัย	TPE-U (PU) เสริมแรง สังกะสีหล่อ
วัสดุเนื้อเยื่อ	PA เสริมแรง
ซิลิโคน	FPM
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง ปิดทอง