

Connecting cable VMPAL-KM-V-SD25-IP67-

หมายเลขชิ้นส่วน: 562389

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	สายเคเบิลพร้อมปลั๊ก
คุณสมบัติสาย	คาเรมตัน
รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิลขั้นต่ำ	84 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล	11.2 mm
การประกอบสายเคเบิล	25 x 0.34 มม. ²
ระดับการป้องกัน	IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิแวดล้อมพร้อมการเดินสายเคเบิลแบบยืดหยุ่น	-5 °C...80 °C
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป
เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุปลอกสาย	พีวีซี