

สายเชื่อมต่อ NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

หมายเลขชิ้นส่วน: 562470

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| โตมาตรฐาน | EN61076-2-101 ISO 20401 |
| การแสดงผลสถานะการสลับ | LED สีเหลือง |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 170 g |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า | 4 พิน / 3 พิน มุมช็อกเกิด / เสียบตรง M8x1 / M8x1 |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC | 20.4 V...26.4 V |
| พิกัดกระแสที่ 40°C | 3 A |
| ความยาวสายเคเบิล | 10 m |
| คุณสมบัติสาย | เหมาะสำหรับโซฟต์ลิงงาน |
| รัศมีการโค้งงอของสายเคเบิลขั้นต่ำ | 35 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | 3.3 mm |
| การประกอบสายเคเบิล | 2 x 0.25 มม. ² |
| ระดับการป้องกัน | IP65 IP67 |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -10 °C...50 °C |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูค่าประกาศความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| วัสดุปลอกสาย | TPE-U(PUR) |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | TPE-U (PU) |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ | ทองเหลือง ปิดทอง |
| ปลอกหุ้มฉนวนวัสดุ | พีวีซี |