


ชุดต่อ **EAMM-A-P4-28B-40A**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 562637

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                 |
|--|------------------------|
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B2-L         |
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ                   | -25 °C...60 °C         |
| ความชื้นสัมพัทธ์                       | 0 - 95 %               |
| ระดับการป้องกัน                        | IP40                   |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C         |
| แรงบิดที่ส่งผ่านได้                    | 0.7 Nm                 |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 50 g                   |
| ตัวกระตุ้นหีสอินเทอร์เฟซ               | P4-28B                 |
| อินเทอร์เฟซหีสมอเตอร์                  | 40A                    |
| ตัวเรือนคลัตช์หีสอินเทอร์เฟซ           | 28B                    |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |