


ชุดต่อ EAMM-A-P5-28B-40A

หมายเลขชิ้นส่วน: 562641

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	1.1 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	50 g
ตัวกระตุ้นหีสอินเทอร์เฟซ	P5-28B
อินเทอร์เฟซหีสมอเตอร์	40A
ตัวเรือนคลัตช์หีสอินเทอร์เฟซ	28B
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS