


ชุดต่อ EAMM-A-P6-38A-42A

หมายเลขชิ้นส่วน: 562644

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	3.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	160 g
ตัวกระตุ้นรหัสอินเตอร์เฟซ	P6-38A
อินเตอร์เฟซรหัสมอเตอร์	42A
ตัวเรือนคลัตช์รหัสอินเตอร์เฟซ	38A.2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS