


# ชุดต่อ EAMM-A-P6-38A-57A

หมายเลขชิ้นส่วน: 562645

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	6.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	130 g
ตัวกระตุ้นหีสอนเตอร์เฟส	P6-38A
อินเทอร์เฟซหีสอนเตอร์	57A
ตัวเรือนคลัตช์หีสอนเตอร์เฟส	38A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS