


ชุดต่อ **EAMM-A-P8-38A-40A**  
หมายเลขชิ้นส่วน: 562652

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	6.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	100 g
ตัวกระตุ้นหีสอินเทอร์เฟซ	P8-38A
อินเทอร์เฟซหีสมอเตอร์	40A
ตัวเรือนคลัตช์หีสอินเทอร์เฟซ	38A.2
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS