


ชื่อย่อ **EAMC-30-32-8-14**
หมายเลขชิ้นส่วน: 562682

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
บันทึกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1	8 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางตัวจับ 2	14 mm
ขนาด	30
ความยาวระบุ	32 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ความเร็วการหมุนสูงสุด	8000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	5.87 kgmm ²
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	12.5 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	48 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS