

เกจวัดความดัน PAGN-40-1M-P10-CPA

หมายเลขชิ้นส่วน: 563738

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| พื้นที่แสดงผล | 0 MPa...1 MPa |
| โตมาตรฐาน | EN837-1 |
| เกจวัดแรงดันขนาดที่กำหนด | 40 |
| ป้องกันการระเบิด | หมายเหตุข้อมูลในใบรับรอง โซน 1 (ATEX) โซน 2 (ATEX) โซน 21 (ATEX) โซน 22 (ATEX) |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์ | เกจวัดแรงดันแบบ Bourdon |
| ประเภทของวัด | การติดตั้งสาย |
| สื่อปฏิบัติการ | ก๊าซเฉื่อย ของเหลวที่เป็นกลาง |
| แรงดันใช้งาน | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi |
| ปัจจัยโหลดกลับ | 0.66 |
| ระดับความแม่นยำในการวัด | 2.5 |
| ระดับการป้องกัน | IP43 |
| อุณหภูมิปานกลาง | -20 °C...60 °C |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...60 °C |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| ตำแหน่งการเชื่อมต่อ | ก่องหลัง |
| พอร์ทลม | ดัด 10 มม. |
| วัสดุที่สัมผัสโดยตรง | ทองเหลือง |
| จุกเกลียววัสดุ | ทองเหลือง |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | สแตนเลส |
| วัสดุในการดูหน้าต่าง | HP |

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---------------------------------|
| ที่อยู่อาศัย | สี่ตา |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 50 g |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | ไม่มีอะเซทิลีน ไม่มีออกซิเจน |
| สเกล | มาตราส่วนเดียว MPa (ภายนอก) |