

# ข้อต่อแบบสามทางรูปตัวที QBTL-1/4-1/2-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 564719

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ขนาด                                   | ค่าเริ่มต้น                                   |
| ความกว้างปรกติ                         | 0,315 in                                      |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | การเคลือบผิว                                  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ                                    |
| ออกแบบ                                 | รูปตัว L ต่อปลั๊กเพิ่มเติมตามยาว              |
| ขนาดบรรจุ                              | 5                                             |
| โครงสร้างเชิงสร้างสรรค์                | กด-ปล่อย เป็นหลัก                             |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์     | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar        |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด        | 13.775 psi...145 psi                          |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:--] |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้                             |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ                 |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III                             |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | 0 °C...60 °C                                  |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 8,85 ft-lbf                                   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 1275 oz                                       |
| ประเภทของรัด                           | หกเหลี่ยมภายนอก 3/4                           |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวตัวผู้ 1/4 NPT                          |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับทอลมเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก Ø 1/2"     |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์              | 32 °F...140 °F                                |
| แหวนปล่อยสี                            | สีเทา                                         |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                        |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | ทองเหลืองชุบนิเกิล<br>PBT                     |
| วัสดุซีลเกลียว                         | ไฟเบอร์                                       |
| ปล่อยแหวนวัสดุ                         | ปอม                                           |
| ซีลทอวัสดุ                             | NBR                                           |
| ส่วนเคลมปทอวัสดุ                       | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง                   |