

ขั้วต่อกันแบบกดเข้า QBS-1/4T-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 564750

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	ค่าเริ่มต้น
ความกว้างปรกติ	0,197 in
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ออกแบบ	กัน
ขนาดบรรจุ	10
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	กด-ปล่อย เป็นหลัก
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar
แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด	13.775 psi...145 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	8,85 ft-lbf
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	839 oz
ขอตอล 1	สำหรับท่อนอก Ø 1/4" "
ขอตอล 2	สำหรับท่อนอก Ø 1/4" "
อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์	32 °F...140 °F
แหวนปล่อยสี	สีเทา
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลืองชุบนิเกิล
ปล่อยแหวนวัสดุ	ปอม
ซีลทอวัสดุ	NBR
ส่วนเคลมปทอวัสดุ	เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง