

# ข้อต่อท่อแบบหางปลาไหล N-3/4-P-19-NPT

หมายเลขชิ้นส่วน: 564848

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                            | มูลค่า  |
|--|---|
| ความกว้างปอร์ต                         | 16.5 mm   |
| ประเภทของซีลบนเดือยชั้นเกลียว          | การเคลือบผิว  |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                      | ตามต้องการ  |
| ออกแบบ                                 | แบบตรง  |
| ขนาดบรรจุ                              | 1   |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิตั้งแต่        | -0.95 bar...16 bar                                    |
| สื่อปฏิบัติการ                         | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]        |
| หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม | สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)         |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK        | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง             |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| อุณหภูมิโดยรอบ                         | -10 °C...60 °C  |
| แรงบิดกระชับสูงสุด                     | 40 Nm   |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                       | 44 g  |
| ข้อต่อลม 1                             | เกลียวตัวผู้ 3/4 NPT                                  |
| ข้อต่อลม 2                             | สำหรับท่อเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน $\varnothing$ 19 มม. |
| วัสดุหมายเหตุ                          | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS                                |
| วัสดุที่อยู่อาศัย                      | อลูมิเนียมไนโคซ                                       |