



# แผ่นควบคุม VMPA1-B8-R3-M5-06

หมายเลขชิ้นส่วน: 564913

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	10.5 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การวางโซนแนวตั้งแบบนิวเมติก	เครื่องปรับความดันสำหรับ 4
ฟังก์ชันตัวควบคุม	ค่าคงที่แรงดันขาออก ด้วยการระบายอากาศสำรอง
ช่วงควบคุมแรงดัน	2 bar...6 bar
แรงดันขาเข้า 1	0.5 bar...10 bar
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.25 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	73.8 g
ประเภทของการยึดแบบเรียงโซนแนวตั้ง	บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ
เกลียวแรงดันการเชื่อมต่อ	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แผงควบคุมวัสดุ	PA
ซีลวัสดุ	NBR
ตัวเรือนตัวควบคุมวัสดุ	PA