


ปลั๊ก NECU-S-M12G4-HX-Q7

หมายเลขชิ้นส่วน: 564947

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน	EN61076-2-101 EN 61984
อนุญาต	c UL เรจา - ได้รับการยอมรับ (OL)
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	3
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	33.3 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน A-Coded M12x1 ขั้วต่อตรง / ฉนวนตัวผู้
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...48 V
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน AC	0 V...48 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	6 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	4.7 mm...6 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเดี่ยว	0.1 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางสาย	1.6 mm...2 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.34 mm ² ...0.75 mm ²
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-25 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA สังกะสีหล่อ ชุบนิเกิล
ลือคสกรูวัสดุ	สังกะสีหล่อ, ชุบนิเกิล
ซีลวัสดุ	FPM บรืสุท์
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	ปิดทอง
ปลอกหุ้มฉนวนที่อนุญาต	พีวีซี