

ปืนฉีดลม LPZ-RG-150-B

หมายเลขชิ้นส่วน: 565317

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
ระดับความดันเสียง	90 dB(A)
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
พอร์ทลม	เกลียวนอก M12x1.25
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	ทองเหลือง ชุบนิเกิล