

ข้อต่อสวมเร็วแบบตัว L CRQSL-1/4T-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 565346

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาด | ค่าเริ่มต้น |
| ความกว้างปรกติ | 0,217 in |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ตามต้องการ |
| ออกแบบ | ตัว L |
| ขนาดบรรจุ | 1 |
| โครงสร้างเชิงโครงสร้าง | กด-ปล่อย เป็นหลัก |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิที่สมบูรณ์ | -0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar |
| แรงดันใช้งานช่วงอุณหภูมิทั้งหมด | -13.775 psi...203 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 4 - ความเค้นการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งเป็นพิเศษ |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364 โซน III |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -20 °C...150 °C |
| เส้นที่ใช้งานได้ | PFAN |
| ข้อต่อลม 1 | สำหรับท่อนอก Ø 1/4" " |
| ข้อต่อลม 2 | สำหรับท่อนอก Ø 1/4" " |
| อุณหภูมิแวดล้อม ฟาเรนไฮต์ | -4 °F...302 °F |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ปล่อยแหวนวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |
| ซีลทอวัสดุ | FPM |
| ส่วนเคลือบทอวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิมอัลลอยด์สูง |