

# แถบขั้วต่อ NECU-L3G8-C1

หมายเลขชิ้นส่วน: 565712

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความถี่ในการเชื่อมต่อ	100
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	36 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	8 พิน ขั้วสปริง ขั้วต่อตรง
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	0 V...30 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	12 A
ตัวต้านทานไฟกระชาก	4 kV
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.2 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...85 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับมลพิษ	3
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
ที่อยู่อาศัยสี	สีดำ
หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ	โลหะผสมทองแดง กระป๋อง