


เทอร์มินัลสตรีป VABM-L1-10AS-M5-3

หมายเลขชิ้นส่วน: 566523

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขวาง	10.5 mm
จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด	16
แรงดันใช้งาน	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM c UL เรา - ได้รับการยอมรับ (OL)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
แรงบิดขันสูงสุดสำหรับการติดตั้งราง DIN	1.5 Nm
แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาลว	0.45 Nm
แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง	3 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	34 g
ขอตอลม 1	M5
ขอตอลม 3	M5
ขอตอลม 5	M5
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
แถบเชื่อมต่อวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดีด