


เทอร์มินัลสตรีป VABM-L1-10AS-M5-7

หมายเลขชิ้นส่วน: 566527

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|---|
| ขวาง | 10.5 mm |
| จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด | 16 |
| แรงดันใช้งาน | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| อนุญาต | เครื่องหมาย RCM c UL เร้า - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| แรงบิดขันสูงสุดสำหรับการติดตั้งราง DIN | 1.5 Nm |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาลว | 0.45 Nm |
| แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง | 3 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 66 g |
| ขอตอลม 1 | M5 |
| ขอตอลม 3 | M5 |
| ขอตอลม 5 | M5 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |