


# ที่เสียบปลั๊กพร้อมสาย NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2

หมายเลขชิ้นส่วน: 566662

FESTO



## แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ                                    | มูลค่า                           |
|--|----------------------------------|
| การกำหนดสาย                                    | ไม่มีที่ใส่สาย                   |
| ตำแหน่งการติดตั้ง                              | ตามต้องการ                       |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์                               | 4 g                              |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 พังกซ์                     | หน้าอุปกรณ์ภาคสนาม               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 การออกแบบ                  | สี่เหลี่ยม                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, ประเภทการเชื่อมต่อ        | กระป๋อง                          |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1, เตารับสายเคเบิล           | แค                               |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ      | แผนภาพการเชื่อมต่อ p             |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1 จำนวนพิน/สายไฟ             | 2                                |
| การต่อไฟฟ้า 1, พิน/สายไฟ ขาด                   | 2                                |
| ขั้วต่อไฟฟ้า 1 ประเภทของตัวยึด                 | สแน็ปล็อก                        |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 พังกซ์                     | หน้าควบคุม                       |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 ประเภทการเชื่อมต่อ         | 2x สายเดี่ยว                     |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อ      | ปลายเปิด                         |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2 จำนวนเสาสายไฟ              | 2                                |
| การเชื่อมต่อทางไฟฟ้า 2, เสาสายไฟขาด            | 2                                |
| ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC                    | 0 V...60 V                       |
| พิกัดกระแสที่ 40°C                             | 3 A                              |
| ความยาวสายเคเบิล                               | 0.5 m                            |
| คุณสมบัติสาย                                   | คาเรมตัน                         |
| เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล                  | 1.3 mm                           |
| การประกอบสายเคเบิล                             | 2 x 0.14mm <sup>2</sup>          |
| ตัวนำหน้าตัดเล็กน้อย                           | 0.14 mm <sup>2</sup>             |
| ปลายสาย  | ตัดออกอย่างทื่อ                  |
| ระดับการป้องกัน                                | IP40                             |
| หมายเหตุเกี่ยวกับระดับการป้องกัน               | ในสภาพการติดตั้ง                 |
| อุณหภูมิโดยรอบ                                 | -5 °C...60 °C                    |
| เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง) | ตามระเบียบ RoHS ของสหภาพยุโรป    |
| เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)      | ตามระเบียบ RoHS ของสหราชอาณาจักร |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ         | VDMA24364-B2-L                   |
| วัสดุหมายเหตุ                                  | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS           |

| ลักษณะเฉพาะ          | มูลค่า                  |
|----------------------|-------------------------|
| วัสดุที่อยู่อาศัย    | ปอม                     |
| ที่อยู่อาศัยสี       | สีดำ                    |
| หน้าสัมผัสปลั๊กวัสดุ | โลหะผสมทองแดง<br>กระปอง |
| ปลอกหมอนวนวัสดุ      | พีวีซี                  |