


# จับเบสไฟฟ้า VAVE-L1-1VL1-LP

หมายเลขชิ้นส่วน: 566722

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ไบโพลาร์
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	ดับประกายไฟ
การแสดงผลสถานะสัญญาณ	ไฟ LED
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	12 V 24 V
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
ระดับมลพิษ	3
อุณหภูมิแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น	-5 - 60 °C
ระดับความต้านทานการกักตกรอน KBK	0 - ไม่มี ความเครียดจากการกักตกรอน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	4.6 g
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.14 mm <sup>2</sup>
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	สำหรับ
ความยาวสายเคเบิล	0.5 m
ปลายสาย	ปลอกโลหะ
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ประเภทของรัด	คลิป
ที่อยู่อาศัย	สีดำ
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA