

# ท่อลมพลาสติก PEN-U

หมายเลขชิ้นส่วน: 567448

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ด้านนอก Ø นิ้ว	5/8
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับโซฟพลังงานสำหรับการใช้งานที่มีจำนวนรอบสูง
เงื่อนไขการทดสอบท่อ	ความเหมาะสมของห้วงโซฟพลังงาน: > 5 ล้านรอบตาม FN 942021
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-14,4 psi...58 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:-:] น้ำประปาตามประกาศผลิตที่ <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a>
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-22 °F...140 °F
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 5/8" "
สี	สีฟ้า สีน้ำตาล สีเหลือง เขียว ธรรมชาติ สีแดง สีดำ เงิน สีขาว
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โพลียูรีเทน