


Linear drive DGC-40- -HD-

หมายเลขชิ้นส่วน: 567549

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฮับ	1 mm...3500 mm
Øลูกสูบ	40mm
การทำใหหมาะต ำ	โซค่อพลัษณะแ่งง โซค่อพลัษณะนุ่
ต้ำแห่งการดัดตัง	ตามตองการ
แนะนำ	คู่มือลูกหมนเวรียน
การตรวจจบัต้ำแห่ง	สำหรับสว้ตซ้ความไกลซัด
ตัวแปร	คู่มือลูกบอลหมนเวรียนท้มีการปองกัน สไลดเสร้มาตรฐาน ซ้าย สไลดเสร้ มาตรฐานขวา
แรงดันโงงาน	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
ฟงกซัน	การแสดงคู
สือปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
หมายเหตุเกยวกับสือปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จ้เป็นสำหรับการทำงานตอไป)
ระดับความตั้นทานการกัดกรอน KBK	0 - ไม้มีความเครยดจกการกัดกรอน
การปฏิบัติตามขอกำหนดของหองปฏิบัติการ	VDMA24364 โชน III
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
แรงตามทฤษฎีท้ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi), แรงถึบกลับ	754 N
แรงตามทฤษฎีท้ 0.6 MPa (6 บาร์, 87 psi) ลงหนา	754 N
การเคลือท้มวล	6,18 kg
ย้ายมวลท้จ้งหะ 0 มม.	20,5 kg
น้ำหนักเพ้เติมตอระยะซ้ก 10 มม.	0,199 kg
ประเภทของร้ด	พรอมอุปกรณเสร้
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามขอกำหนด RoHS
วัสดุหม	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด
ซิลวัสดุ	NBR TPE-U (PU)