



แผ่นปิดแรงดันแนวตั้ง VMPA1-HS

หมายเลขชิ้นส่วน: 567805

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ความกว้าง	10 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
การวางซอนแนวตั้งแบบนิวเมติก	Shut-off for 1
แรงดันใช้งาน	3 bar...8 bar
การระบายอากาศตามอัตราการไหลปกติ	103 l/min
ช่องระบายอากาศที่ได้รับการจัดอันดับปกติ	213 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
ประเภทของการยึดแบบเรียงซอนแนวตั้ง	บนแผ่นโซ่เชื่อมต่อ บนแผ่นเชื่อมต่อแต่ละแผ่น
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด PA เสริมแรง