

ท่อลมพลาสติก PEN-3/16-SW-150-CB

หมายเลขชิ้นส่วน: 569882

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
दानนอก ๓ นิ้ว	3/16
รืศมีการค้องอที่เก้ยวข้องกัการไหล	0,075 Feet
รืศมีการค้องอซ้ันด้า	0,039 Feet
ค้ณสมบ้ติของทอ	เหมาะสำหรับไซ้พลังงานสำหรับกรั้ใช้งานที่มีจ้านวนรอบสูง
เง้อนไซ้การทดสอบทอ	ความเหมาะสมของหวงไซ้พลังงาน: > 5 ล้านรอบตาม FN 942021
แรงดันไซ้งานซ้ันอยุ่กัอุณหภูมี้	-14,4 psi...145 psi
ลือปฏิบัติการ	ระบบอ้ดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำประปาตามประกาศผู้ผลิที่ www.festo.com
การปฏิบัติตามข้อก้าหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมี้โดยรอบ	-22 °F...140 °F
น้ำหนักล้ินค้ตามความยาว	oz/ft
พอรทลม	สำหรับเส้ียนปล้ั๊กภายนอก ๓/16"
ลือ	ลือด้า
ความแข็งฝ้ิง	D 52 +/-3
ว้สค้หมายเหต	เป็นไปตตามข้อก้าหนด RoHS
ว้สค้ทอ	โพลีเอธิลีน