

ท่อลมพลาสติก PEN-1/2-SW-150-CB

หมายเลขชิ้นส่วน: 569886

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ด้านนอก Ø นิ้ว | 1/2 |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล | 0,196 Feet |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | 0,108 Feet |
| คุณสมบัติของท่อ | เหมาะสำหรับใช้พลังงานสำหรับการใช้งานที่มีจำนวนรอบสูง |
| เงื่อนไขการทดสอบท่อ | ความเหมาะสมของห่วงโซ่พลังงาน: > 5 ล้านรอบตาม FN 942021 |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -14,4 psi...145 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำประปาตามประกาศผู้ผลิตที่ www.festo.com |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -22 °F...140 °F |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว | oz/ft |
| พอร์ทลม | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 1/2" |
| สี | สีดำ |
| ความแข็งผิวด | D 52 +/-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | โพลีเอทิลีน |