

ทอลมพลาสติก PEN-1/4-BL-150-CB

หมายเลขชิ้นส่วน: 569891

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| दानนอก ๑ นิ้ว | 1/4 |
| รืศมีการคองอที่เกียวขงกัการไหล | 0,085 Feet |
| รืศมีการคองอซันต้า | 0,041 Feet |
| คุณสมบัตืของทอ | เหมาะสำหรับไซพลังงานสำหรับการใช้งานที่มีจำนวนรอบสูง |
| เงื่อนไซการทดสอบทอ | ความเหมาะสมของหวงไซพลังงาน: > 5 ล้านรอบตาม FN 942021 |
| แรงดันไซงานซันยูกัอุณหภูมิ | -14,4 psi...145 psi |
| สือปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำประปาตามประกาศผู้ผลิตที่ www.festo.com |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -22 °F...140 °F |
| น้ำหนักลึนคาคตามความยาว | oz/ft |
| พอรทลม | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก ๑ 1/4 " " |
| สี | สีฟ้า |
| ความแข็งฝัง | D 52 +/-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุทอ | โพลีเอทึน |