

ทอลมพลาสติก PEN-1/2-BL-150-CB

หมายเลขชิ้นส่วน: 569894

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
दानนอก ๑ นิ้ว	1/2
รืศมีการคองอที่เกียวข้องกับการไหล	0,196 Feet
รืศมีการคองอซันต้า	0,108 Feet
คุณสมบัติของทอ	เหมาะสำหรับไซพพลังงานสำหรับการใช้งานที่มีจำนวนรอบสูง
เงื่อนไขการทดสอบทอ	ความเหมาะสมของหวงไซพพลังงาน: > 5 ล้านรอบตาม FN 942021
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-14,4 psi...145 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำประปาตามประกาศผู้ผลิตที่ www.festo.com
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-22 °F...140 °F
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	oz/ft
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก ๑ 1/2 "
สี	สีฟ้า
ความแข็งผึง	D 52 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุทอ	โพลีเอทิลีน