

ทอลมพลาสติก PEN-5/8-BL-150-CB

หมายเลขชิ้นส่วน: 569895

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
दानนอก ๑ นิ้ว	5/8
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	0,41 Feet
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	0,196 Feet
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับใช้พลังงานสำหรับการใช้งานที่มีจำนวนรอบสูง
เงื่อนไขการทดสอบท่อ	ความเหมาะสมของห่วงโซ่พลังงาน: > 5 ล้านรอบตาม FN 942021
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-14,4 psi...145 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำประปาตามประกาศผู้ผลิตที่ www.festo.com
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-22 °F...140 °F
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	oz/ft
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก ๑ 5/8" "
สี	สีฟ้า
ความแข็งผิ	D 52 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โพลีเอทิลีน