

ทอลมพลาสติก PLN-5/16-NT-150-CB

หมายเลขชิ้นส่วน: 569900

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ด้านนอก Ø นิ้ว	5/16
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	0,164 Feet
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	0,082 Feet
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-14,4 psi...203 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำประปาตามประกาศผู้ผลิตที่ www.festo.com
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ปลอดภัยสำหรับอาหาร	ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม
อุณหภูมิโดยรอบ	-22 °F...176 °F
น้ำหนักสินค้าตามความยาว	oz/ft
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 5/16" "
สี	ธรรมชาติ
ความแข็งผิ	D 52 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	โพลียูรีเทน