

ทอลมพลาสติก PLN-1/4-SW-150-CB

หมายเลขชิ้นส่วน: 569907

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ด้านนอก Ø นิ้ว | 1/4 |
| รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล | 0,105 Feet |
| รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ | 0,039 Feet |
| แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ | -14,4 psi...203 psi |
| สื่อปฏิบัติการ | ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:-:-] น้ำประปาตามประกาศผู้ผลิตที่ www.festo.com |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| ปลอดภัยสำหรับอาหาร | ดูข้อมูลวัสดุเพิ่มเติม |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -22 °F...176 °F |
| น้ำหนักสินค้าตามความยาว | oz/ft |
| พอร์ทลม | สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 1/4 " " |
| สี | สีดำ |
| ความแข็งผิ | D 52 +/-3 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุท่อ | โพลียูรีเทน |