

ขับเบสไฟฟ้า CAPC-F1-E-M12

หมายเลขชิ้นส่วน: 570042

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง	50 มม. x 148 มม. x 28 มม.
อินเทอร์เฟซ fieldbus	2x M12 ซีอกเก็ต 5 ขา
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	18 V...30 V
แหล่งจ่ายไฟสูงสุด	4 A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
อนุญาต	c UL เร้า - รายการ (OL)
ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK	2 - การสัมผัสกับการกักกรอนในระดับปานกลาง
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...50 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	85 g
ความยาวสายเคเบิล	20 m
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA