


ปลั๊ก FBS-SCRJ-PP-GS

หมายเลขชิ้นส่วน: 571017

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
หมายเหตุอินเทอร์เฟซ fieldbus	PROFINET FO
ข้อกำหนดสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต	ใยแก้วนำแสง เส้นใยโพลีเมอร์ 980/1000 µm เส้นผ่านศูนย์กลางแกนเดี่ยว: 2.2 มม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	6.5 mm...9.5 mm
ระดับการป้องกัน	IP65 IP67 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	-40 °C...70 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-40 °C...70 °C
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	1 - ความเค้นต่อการกัดกร่อนต่ำ
วัสดุที่อยู่อาศัย	สังกะสีหล่อ ชุบนิเกิล
ซิลวัสดุ	NBR TPE