



แกนลิเนียร์ไฟฟ้า ELFR-...-35- -

หมายเลขชิ้นส่วน: 571435

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
จังหวะการทำงาน	50 mm...800 mm
ขนาด	35
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แนะนำ	คู่มือการเลื่อน คู่มือลูกหมุนเวียน
โครงสร้างเชิงโครงสร้าง	แกนนำไม่มีตัวจับ
อัตราเร่งสูงสุด	50 m/s ²
ความเร็วสูงสุด	1 m/s...3 m/s
ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK	0 - ไม่มีความเสี่ยงจากการกักกรอน
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
ระดับการป้องกัน	IP20
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...50 °C
โมเมนต์ของพื้นที่ระดับ 2 Iy	3770 mm ⁴
โมเมนต์ของพื้นที่ 2 องศา Iz	4190 mm ⁴
แมกซ์ ฟอซ Fy	50 N
แรง Fz สูงสุด	50 N
ความต้านทานการที่ไม่มีโหลดสูงสุด	3 N
อายุการใช้งานอ้างอิง	5000 km
มวลเคลื่อนที่เพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	0 g
น้ำหนักพื้นฐานที่ระยะชัก 0 มม.	1200 g
น้ำหนักเพิ่มเติมต่อระยะชัก 10 มม.	23 g
โปรไฟล์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุครอบไดรฟ์	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์
วัสดุราง	เหล็ก
สไลด์วัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมตัด อโนไดซ์