

ทอลมพลาสติก PAN-MF-6X1-SW-500

หมายเลขชิ้นส่วน: 572093

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
นอก Ø	6 mm
รัศมีการโค้งงอที่เกี่ยวข้องกับการไหล	35 mm
Øภายใน	4 mm
รัศมีการโค้งงอขั้นต่ำ	15 mm
ได้มาตรฐาน	DIN 73378-PA12-PHL
คุณสมบัติของท่อ	เหมาะสำหรับโซฟพลังงาน
แรงดันใช้งานขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ	-0.095 MPa...2.7 MPa -0.95 bar...27 bar -13.775 psi...391.5 psi
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:...] น้ำมันแร่
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
อุณหภูมิโดยรอบ	-60 °C...100 °C
น้ำหนักเส้นค่าตามความยาว	0.016 kg/m
พอร์ทลม	สำหรับเสียบปลั๊กภายนอก Ø 6 มม.
สี	สีดำ
ความแข็งผิ	D 65 +/-3
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุท่อ	PA12-P