


ตัวแปลง VMPAL-F10-M7

หมายเลขชิ้นส่วน: 572380

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|--|--|
| ขนาดบรรจุ | 10 |
| แรงดันใช้งาน | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi |
| ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| อุณหภูมิโดยรอบ | -5 °C...50 °C |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 17 g |
| ข้อต่อ 1 | ตลับ 10 มม. |
| ข้อต่อ 2 | M7 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| วัสดุที่อยู่อาศัย | โลหะผสมอลูมิเนียมดัด |