

ตัวจำกัดการไหลคงที่ VMPA1-FT-NW1.7-10

หมายเลขชิ้นส่วน: 572550

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ฟังก์ชันวาลว	ฟังก์ชันควบคุมการไหล
ข้อต่อลม 1	แผ่นเชื่อมต่อ
ประเภทของรัด	ขันสกรูได้
มาตรฐานอัตราการไหลในการควบคุมทิศทางการไหล	105 l/min...115 l/min
แรงดันใช้งาน	-0.9 bar...10 bar
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
ความกว้างปรกติ	1.7 mm
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010[7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	สามารถทาน้ำมันได้ (จำเป็นสำหรับการทำงานต่อไป)
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...40 °C
อุณหภูมิปานกลาง	-5 °C...60 °C
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	0.04 g
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
สกรูกลวงวัสดุ	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด