

# ตัวรับปลั๊กหลายขา NECA-S1G9-P9-MP5

หมายเลขชิ้นส่วน: 573695

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ประเภทของรีด	มีรูทะลุ
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	60 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 1	ซีอกเก็ต Sub-D 9-pin
การเชื่อมต่อไฟฟ้า 2	ขั้วเกลียว 9 ขา
ช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน DC	21.6 V...26.4 V
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
พิกัดกระแสที่ 40°C	1 A
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิลที่อนุญาต	5 mm...10 mm
หน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.34 mm <sup>2</sup> ...1 mm <sup>2</sup>
หมายเหตุเกี่ยวกับหน้าตัดการเชื่อมต่อ	0.34-0.5 มม. <sup>2</sup> เมื่อใช้ปลอกหุ้ม
ระดับการป้องกัน	IP65 ตามมาตรฐาน IEC 60529
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...50 °C
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-20 °C...70 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	95 % ไม่ควบแน่น
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B1/B2-L
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA เสริมแรง
วัสดุเนื้อเยื่อ	ทองเหลือง
วัสดุสกรู	เหล็ก
ซีลวัสดุ	NBR