

# ขับเคลื่อนไฟฟ้า VAVE-L1-1R1-LR

หมายเลขชิ้นส่วน: 573922

FESTO



## แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
การป้องกันขั้วย้อนกลับ	ไบโพลาร์
ฟังก์ชันเพิ่มเติม	ดับประกายไฟ การลดกระแสไฟโวลต์
การแสดงผลสถานะสัญญาณ	ไฟ LED
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC	24 V
ตัวต้านทานไฟกระชาก	0.8 kV
ระดับมลพิษ	3
อนุญาต	เครื่องหมาย RCM
เครื่องหมาย CE (ดูประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้อง)	ตามคำสั่ง EU EMC
เครื่องหมาย UKCA (ดูคำประกาศความสอดคล้อง)	ตามระเบียบข้อบังคับของสหราชอาณาจักรสำหรับ EMC
ระดับความต้านทานการกักกรรอน KBK	2 - การสัมผัสกับการกักกรรอนในระดับปานกลาง
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับการป้องกัน	IP65
อุณหภูมิโดยรอบ	-5 °C...60 °C
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
แรงบิดกระชับสูงสุด	0.27 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	3.2 g
การเชื่อมต่อไฟฟ้า	4 พิน / 2 พิน M8 / - ปลั๊ก / เตารับ
การเชื่อมต่อตัวนำป้องกัน	ไม่พร้อมใช้งาน
ประเภทของรัด	บนโซลินอยต์ควาล์วพร้อมสกรูยึดตัวเอง
ที่อยู่อาศัย	สแตนเลส
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุหม	ปะ
ซิลิโคน	EPDM
วัสดุที่อยู่อาศัย	PA
วัสดุสกรู	เหล็กกล้า