


เทอร์มินัลstripline VABM-L1-18W-G38-5

หมายเลขชิ้นส่วน: 574470

FESTO



แผ่นข้อมูล

| ลักษณะเฉพาะ | มูลค่า |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ขวาง | 19 mm |
| จำนวนตำแหน่งเวลาสูงสุด | 16 |
| แรงดันใช้งาน | -0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar |
| อนุญาต | เครื่องหมาย RCM c UL เรา - ได้รับการยอมรับ (OL) |
| ระดับความต้านทานการกักกรอน KBK | 2 - การสัมผัสกับการกักกรอนในระดับปานกลาง |
| การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ | VDMA24364-B1/B2-L |
| แรงบิดขันสูงสุดสำหรับการติดตั้งราง DIN | 1.5 Nm |
| แรงบิดสูงสุดสำหรับการยึดวาลว | 1.18 Nm |
| แรงขันยึดสูงสุดบนผนัง | 3 Nm |
| น้ำหนักผลิตภัณฑ์ | 863 g |
| ควบคุมการเชื่อมต่ออากาศ 12/14 | M5 |
| การเชื่อมต่อควบคุมอากาศเสีย 82/84 | M5 |
| ขอตอลม 1 | G3/8 |
| ขอตอลม 2 | G1/4 |
| ขอตอลม 3 | G3/8 |
| ขอตอลม 4 | G1/4 |
| ขอตอลม 5 | G3/8 |
| วัสดุหมายเหตุ | เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS |
| แถบเชื่อมต่อวัสดุ | โลหะผสมอลูมิเนียมดีด |