



เบอรูลลี-กริปเปอร์ OGGB-140-G18-2-Q

หมายเลขชิ้นส่วน: 574568

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
ตำแหน่งการเชื่อมต่อ	ด้านบน/ด้านข้าง
เส้นผ่านศูนย์กลางกริปเปอร์ลม	140 mm
แรงดันใช้งาน	0 bar...6 bar
จัดอันดับความกดดันในการทำงาน	1 bar
ปริมาณการไหลอากาศที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	110 l/min
สื่อปฏิบัติการ	ระบบอัดอากาศตามมาตรฐาน ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
หมายเหตุเกี่ยวกับสื่อปฏิบัติการ/ควบคุม	ไม่สามารถทานน้ำมันได้
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364-B2-L
ระดับความต้านทานการกัดกร่อน KBK	2 - การสัมผัสกับการกัดกร่อนในระดับปานกลาง
อุณหภูมิปานกลาง	0 °C...60 °C
อุณหภูมิโดยรอบ	0 °C...60 °C
ระดับความดันเสียงที่แรงดันใช้งานที่ระบุ	65 dB(A)
ระดับพลังเสียงที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	78 dB(A)
แรงยึดที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	6 N
แรงดันข้างที่แรงดันใช้งานเล็กน้อย	12 N
ประเภทของรีด	ด้วยเกลียวใน
พอร์ทลม	G1/8
การเชื่อมต่อทางเลือก	G1/8
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS
วัสดุที่อยู่อาศัย	โลหะผสมอลูมิเนียมดัด อโนไดซ์
องค์ประกอบตัวเว้นวรรควัสดุ	NBR ปอม
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	348 g